


E80110

脉冲延伸器
PULSE STRETCHER



停产产品 - 存档登录

停产日期: 31.03.2020



CE

产品特征	
尺寸	[mm] 96 x 28 x 42
应用	
应用	将短的脉冲延长用于匹配，例如：用于慢的PLC输入
电气数据	
工作电压公差	[%] 10
工作电压	[V] 24 DC
电流损耗	[mA] < 5
输入	
输入	输入电平: 24 V DC ($\pm 10\%$); 输入脉冲长度 (最小值): 0.2 ms; 两个输入脉冲之间的时间 (最小值): 28 ms
输出	
输出信号	输出电平: 24 V DC ($\pm 10\%$); 输出脉冲长度: 25 ms ($\pm 10\%$); 输出电流: 最大值 10 mA
工作条件	
环境温度	[°C] -20...70
认证/测试	
MTTF	[年] 965
机械技术数据	
重量	[g] 79.5
尺寸	[mm] 96 x 28 x 42
原材料	塑料

E80110




脉冲延伸器

PULSE STRETCHER

电气连接


螺丝接线端子:

接口



图表

脉冲图



停产产品 - 存档登录

停产日期: 31.03.2020