


E80120



插入式电源
Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 电源
- 2 M12接插件



电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	90...264
输出电压DC	[V]	24
防护等级		II
剩余波纹最大值	[mV]	200
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[%]	82.22
输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[A]	0.8
输出		
总输出电流	[A]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	0...40
外壳防护等级		IP 40; (M12接插件: IP 69K)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
机械技术数据		
重量	[g]	203.5
原材料		外壳: 塑料 黑色;
注释		
包装单位		1 件

E80120



插入式电源
Power Supply 24VDC/1.0A/EU

电气连接

电缆: 2 m; 2 x 0.5 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A



1	+
3	-