


E80353



RFID标签

ID-TAG/R30X10/04



应用

操作温度(从站)	[°C]	-25...85
峰值温度(配件)	[°C]	100

电气数据

工作频率	[MHz]	865...870
存储大小	[bit]	128
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...100

机械技术数据

重量	[g]	8.75
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 10
原材料		PU 黑色

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

其他数据

读取距离(m)

DTE80x	0.5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-