


E80379



RFID标签

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号		EEPROM
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
认证/测试		
无线电许可		ISO 15693
机械技术数据		
重量	[g]	939.8
安装方式		在非金属材料上安装; (自粘)
尺寸	[mm]	50 x 80 x 0.1
原材料		PP; 胶粘剂: HL2
注释		
包装单位		500 件

E80379



RFID标签

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

其他数据

安装在非金属上时的读取距离(mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250