



停产产品 - 存档登录

替代产品：DX2002
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available



应用		
应用	用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示	
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
电流损耗	[mA]	200
输出		
模拟电流输出	[mA]	4...20
模拟电压输出	[V]	0...10
工作条件		
环境温度	[°C]	0...45
外壳防护等级	IP 44;（前面的）	
机械技术数据		
安装方式	面板切口: 91 x 43 mm	
显示器/操作件		
显示		7段LED显示, 红色 6位数字 15 mm
		4 x LED, 红色
电气连接		
接口		