




分配盒

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67




分配盒

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS


认证/测试		
UL认证	Enclosure type	Type 1
机械技术数据		
重量	[g]	236.5
尺寸	[mm]	33 x 60 x 118.2
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M12
附件		
供货范围		保护盖: 2
		标签: 4
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm



接口





分配盒

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

