


EBC009



分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



应用	
特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 30 AC/DC; (符合cULus - Class 2标准)
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	12
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67; ((enclosure type 1))




分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS


机械技术数据	
重量 [g]	303.5
尺寸 [mm]	33 x 60 x 152
原材料	PA
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12
附件	
附件(附送)	保护盖: 2 标签: 8
注释	
包装单位	1 件

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm



接口



电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

EBC009

分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

