




分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67




分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

认证/测试		
UL认证	Enclosure type	Type 1
机械技术数据		
重量	[g]	303.5
尺寸	[mm]	33 x 60 x 152
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
附件		
供货范围		保护盖: 2
		标签: 8
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm



接口

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

