




分配盒

ZDO4H059MSS0010H11



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	1137.5
尺寸	[mm]	22 x 54 x 82

EBC028



分配盒

ZDO4H059MSS0010H11

原材料	PA	
模制主体材料	PA	
中央分配器的端口数量	4	
接插件型号	M12	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.

显示器/操作件

显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件

供货范围	保护盖: 2	
	标签: 4	

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插槽


接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm



分配盒

ZDO4H059MSS0010H11

接口



芯线颜色：

BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色