




应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 DC；（符合cULus - Class 2标准）
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67；IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	1036
尺寸	[mm]	22 x 54 x 100

EBC029



分配盒

ZDO6H050MSS0010H09

原材料	PA	
模制主体材料	PA	
中央分配器的端口数量	6	
接插件型号	M12	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.

附件

供货范围	保护盖：2
	标签：6

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.8 mm; 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插槽

接插件：6 x M12; 译码：A; 成型体：PA; 触头：镀金的；拧紧扭矩：0.8...1.5 Nm





分配盒

ZDO6H050MSS0010H09

接口

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色