




应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	1332
尺寸	[mm]	22 x 54 x 100

EBC030



分配盒

ZDO6H050MSS0010H15

原材料	PA	
模制主体材料	PA	
中央分配器的端口数量	6	
接插件型号	M12	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	最大值 30 °/m

附件

供货范围	保护盖：2
	标签：6

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.8 mm; 12 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件：6 x M12; 译码：A; 成型体：PA; 触头：镀金的；拧紧扭矩：0.8...1.5 Nm





分配盒

ZDO6H050MSS0010H15

接口

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>GY/PK</u>	<u>2 (1)</u>	<u>C</u>
<u>RD/BU</u>	<u>2 (2)</u>	<u>C</u>
<u>WH/GN</u>	<u>2 (3)</u>	<u>C</u>
<u>BN/GN</u>	<u>2 (4)</u>	<u>C</u>
<u>WH/YE</u>	<u>2 (5)</u>	<u>C</u>
<u>YE/BN</u>	<u>2 (6)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>	<u>C</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>	<u>C</u>

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色