



工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80



分配盒

ZDO8H05HMSS0010H19


环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	1191.6
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.
显示器/操作件		
显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	保护盖	: 2
	标签	: 8
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
电气连接 - 插槽		
接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm		



分配盒

ZDO8H05HMSS0010H19

接口



芯线颜色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN = 绿色
GY = 灰色
PK = 粉红色
RD = 红色
VT = 紫色
WH = 白色
YE = 黄色

EBC036

分配盒

ZDO8H05HMSS0010H19

