




分配盒

ZDO6H057MSS00,5H09



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68



分配盒

ZDO6H057MSS00,5H09

机械技术数据		
重量	[g]	212.7
尺寸	[mm]	22 x 54 x 100
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		6
接插件型号		M12
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.

显示器/操作件		
显示	开关状态	6 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围		保护盖: 2
		标签: 6

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.8 mm; 6 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0.15 mm)	

电气连接 - 插槽	
-----------	--

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm






分配盒

ZDO6H057MSS00,5H09

接口



	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色