




分配盒
ZDO8H059MSS0025H11



应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	12
输出	
电气设计	PNP
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80



分配盒

ZDO8H059MSS0025H11

环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68

机械技术数据		
重量	[g]	2631.5
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 5 x 电缆直径
	传播速度	最大速度3 m/s(在5 m水平行程长度处)，最大加速度5 m/s²
	扭转应力	± 30 °/m
	弯曲周期	> 2 Mio.

显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色


附件		
供货范围	保护盖: 2	
	标签: 8	

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 25 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)		

电气连接 - 插槽		
-----------	--	--

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm






分配盒

ZDO8H059MSS0025H11

接口



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色