




Y型分配器

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...65 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	36
原材料		外壳：PA 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件




Y型分配器


ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

