


EBF011



Y型分配器

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



应用		
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点	
应用	逻辑AND功能	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
注意环境温度		cULus: ...65 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
	文件数量UL	E191684
机械技术数据		
重量	[g]	33.8
原材料		外壳：PA 无卤素；密封圈：EPDM
模制主体材料		PA, 无卤素

EBF011



Y型分配器

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
---------	--------------------

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PA, 无卤素; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



接口



电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: PA, 无卤素; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

