


EVC519



Y连接电缆

YDOAH040MSS0001H04STGH040MSS



A- 输入电缆 灰色
B- octavis电缆 黑色
C- octavis电缆 黑色



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75 °C
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度（移动的）		cULus: ...75 °C
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	108.8
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有

EVC519



Y连接电缆

YDOAH040MSS0001H04STGH040MSS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



EVC519




Y连接电缆


YDOAH040MSS0001H04STGH040MSS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



图表



降额 $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 环境温度 [°C]
- Y 电流 [A]