

EVC707

帶插座連接電纜

ADOGH040MSP0005H04



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
環境溫度變化	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	347.7
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼: TPU 橘黃色；密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位		1 件數

EVC707



帶插座連接電纜

ADOGH040MSP0005H04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色