


EVC938



以太网连接电缆

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
设计		以太网电缆, D-coded
应用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 工业应用/工厂自动化
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	30 AC / 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
环境温度变化	[°C]	-25...90
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; (M12插头/RJ45插头: IP 20)
机械技术数据		
重量	[g]	757.3
模制主体材料		TPU / PC
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
牵引链适用性		有



以太网连接电缆

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 3 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



电气连接

电缆: 12 m, PUR, 无卤素, 绿色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

接口



电气连接 - 插头

接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PC; 触头: 镀金的

