


EVC12A



连接电缆

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT



应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点
与油漆兼容		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
认证/测试		
许可证		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX标记		II 3G Ex nA IIC Gc
		II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
机械技术数据		
重量	[g]	212.5
尺寸	[mm]	31 x 15.5 x 36.5
原材料		外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

EVC12A



连接电缆

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm



电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm

