


EVF516



连接电缆

VDOAH040VAP0010P04STAH040VAP



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
环境温度变化	[°C]	0...100
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	685
尺寸	[mm]	35.5 x 15.5 x 38
原材料		PP 无卤素；密封圈：EPDM
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性		有

EVF516



连接电缆

VDOAH040VAP0010P04STAH040VAP


牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



电气连接

电缆: 10 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

