


# EVF549



## 连接电缆

VSTGN040VAS00,5P04STGP040--S



应用		
特殊的性能	无卤素; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性	
设计	以太网电缆, D代码	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
电气数据		
工作电压 [V]	30 AC / 60 DC	
防护等级	III	
当前负载总数最大值 [A]	1.5	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...100	
注意环境温度	Ethernet RJ45连接件 -40...70°C	
环境温度变化 [°C]	0...80	
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插头/RJ45插头 IP20)	
机械技术数据		
重量 [g]	58.4	
原材料	外壳: PP 无卤素; 插头: PC 无卤素; 锁定螺母: V4A (1.4404)	
拧紧扭矩 [Nm]	锁定螺母: 0,6...1,2	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值 3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
注释	请注意目标物的最大值!	
包装单位	1 件	

# EVF549




连接电缆

VSTGN040VAS00,5P04STGP040--S

## 电气连接 - 插头 M12


接插件: 1 x M12, 直型



## 电气连接

电缆: 0.5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽: 7 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 接口



## 电气连接 - 插头 RJ45

接插件: 1 x RJ45, 直型

