


EVF551



连接电缆

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S



应用		
特殊的性能	无卤素；屏蔽的电缆；牵引链适用性	
设计	以太网电缆, D-coded	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
电气数据		
工作电压	[V]	30 AC / 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
环境温度变化	[°C]	0...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插头/RJ45插头: IP 20)
机械技术数据		
重量	[g]	152.8
原材料		外壳: PP 无卤素
模制主体材料		PC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位		1 件

EVF551




连接电缆

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S

电气连接 - 插头 M12


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: PC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



电气连接

电缆: 2 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 7 x 0.25 mm²

接口



电气连接 - 插头 RJ45

接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L)

