

# EVF570

可接线插座

SDOAH050VASFKPG



| 应用              |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能           |      | 无硅树脂；镀金触点                   |
| 应用              |      | 用于食品工业的卫生及潮湿环境              |
| 无硅树脂            |      | 有                           |
| 电气数据            |      |                             |
| 工作电压            | [V]  | < 60 AC/DC                  |
| 防护等级            |      | II                          |
| 当前负载总数最大值       | [A]  | 4; (...40 °C)               |
| 工作条件            |      |                             |
| 环境温度            | [°C] | -25...100                   |
| 存储温度            | [°C] | -25...55                    |
| 储存湿度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外壳防护等级          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 机械技术数据          |      |                             |
| 重量              | [g]  | 42                          |
| 模制主体材料          |      | PA 6.6                      |
| 滚花螺母的材料         |      | 不锈钢(1.4404 / 316L)          |
| 密封材料            |      | EPDM                        |
| 注释              |      |                             |
| 包装单位            |      | 1 件                         |

EVF570



可接线插座

SDOAH050VASFKPG

电气连接

螺丝接线端子: 0.25...1 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值!



接口



|    |                        |
|----|------------------------|
|    | 芯线颜色                   |
| BK | 黑色                     |
| BN | 棕色                     |
| BU | 蓝色                     |
| GY | 灰色                     |
| WH | 白色                     |
|    | 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 |