


EVF695



Y连接电缆

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 24 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	203.8
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料		EPDM
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

EVF695



Y连接电缆

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头 C

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm




电气连接 - 插座 A

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接 - 插头 B

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm





Y连接电缆

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

电气连接 - 接口

接口

