


EVF336



Y连接电缆

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS



应用		
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
环境温度变化	[°C]	5...100
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试		
UL认证	Ta	65 °C
机械技术数据		
重量	[g]	151
模制主体材料	PP	
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
密封材料	EPDM	
中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	有	

EVF336



Y连接电缆

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色


注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
电缆: 2 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		

电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm		



电气连接		
接口		



EVF336



Y连接电缆

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PP, 黑色透明的; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

