




应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
环境温度变化	[°C]	5...70
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	173.8
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料		外壳：TPU 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
牵引链适用性		有



带插座连接电缆
ADOGH030ZDB0005E03

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 5 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色