


EVT382

带插座连接电缆

ADOGH040VAS0005G04



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
总额定电流（UL）	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
注意环境温度		cULus: ...50
环境温度变化	[°C]	5...100
注意环境温度（移动的）		cULus: ...50
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	254.7
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料		外壳: PVC 桔黄色；密封圈: EPDM
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性		有

EVT382



带插座连接电缆

ADOGH040VAS0005G04

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.2 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽



接口



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色