




停产产品 - 存档登录



| 产品特点           |      |                |
|----------------|------|----------------|
| 电气设计           |      | NPN            |
| 输出功能           |      | 常开             |
| 感应距离           | [mm] | 30...120       |
| 外壳             |      | 圆柱形的           |
| 尺寸             | [mm] | Ø 164 / L = 63 |
| 电气数据           |      |                |
| 工作电压           | [V]  | 12...36 DC     |
| 电流损耗           | [mA] | < 7            |
| 输出             |      |                |
| 电气设计           |      | NPN            |
| 输出功能           |      | 常开             |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5            |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 200            |
| 开关频率DC         | [Hz] | 3              |
| 监控范围           |      |                |
| 感应距离           | [mm] | 30...120       |
| 检测距离可设         |      | 有              |

I27002



电感式区域接近开关

SIY-3120-ANKG

|           |      |            |
|-----------|------|------------|
| 工厂设置检测距离  | [mm] | 120        |
| 实际感应距离 Sr | [mm] | (30...120) |

|       |          |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------|
| 精度/偏差 |          |                                             |
| 校正系数  |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞    | [Sr的百分比] | < 15                                        |
| 开关点偏移 | [Sr的百分比] | -15...15                                    |

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 工作条件   |      |          |
| 环境温度   | [°C] | -20...70 |
| 外壳防护等级 |      | IP 65    |

|         |              |  |
|---------|--------------|--|
| 认证/测试   |              |  |
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 |  |

|        |      |                 |
|--------|------|-----------------|
| 机械技术数据 |      |                 |
| 外壳     |      | 圆柱形的            |
| 安装     |      | 非齐平安装           |
| 尺寸     | [mm] | Ø 164 / L = 63  |
| 原材料    |      | 外壳: PBT; 连接盖: 铝 |

|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| 显示器/操作件 |      |             |
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |


|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 附件   |  |                   |
| 供货范围 |  | 螺丝钉: 1 x M16 x 90 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 注释   |  |     |
| 包装单位 |  | 1 件 |

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口



芯线颜色:  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色