




耐压接近开关

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

停产产品 - 存档登录



产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
抗压强度	[psi]	3000
抗电磁干扰的		有
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
反相保护		有
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	7
开关量输出AC电压降最大值	[V]	7
最小的负载电流	[mA]	8
漏电流最大值	[mA]	1.7
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	300



耐压接近开关

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

开关频率AC	[Hz]	20
开关频率DC	[Hz]	20
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
精度/偏差		
校正系数		特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	5
开关点偏移	[Sr的百分比]	-0.5...0.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	182
安装		齐平安装
气缸型号		气动和液压缸
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

I90003



耐压接近开关

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C

