


IE5379



电感式接近开关

IEB3002BBPKG/V4A/US-104



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.62
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	0...100

IE5379



电感式接近开关

IEB3002BBPKG/V4A/US-104

外壳防护等级		IP 68; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF [年]		1393	
包括嵌入式软件		有	
机械技术数据			
重量 [g]		21	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸 [mm]		M8 x 1 / L = 50	
螺纹代号		M8 x 1	
原材料		外壳：特种钢；感应面：PEEK	
显示器/操作件			
显示		开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母：2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

