


IF5071

电感式接近开关

IFA3004-BNOG/20m



停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	7; (24 V)
防护等级		II
反相保护		否

输出

电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25


IF5071



电感式接近开关

IFA3004-BNOG/20m

精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	3...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT
附件	
附件(附送)	固定螺母: 2
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²	
接口	



芯线颜色:

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色

停产产品 - 存档登录