


# IF5226

电感式接近开关

IFB3002-BNOG/20m



停产产品 - 存档登录



## 产品特征

电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 35

## 电气数据

工作电压	[V]	18...36 DC
电流损耗	[mA]	7; (24 V)
反相保护		否

## 输出

电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		否
过载保护		否

## 监控范围

感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6

## 精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

## 工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

## 认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	等级B
	EN 55011	


# IF5226



电感式接近开关

IFB3002-BNOG/20m

机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 35
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
附件( 附送 )		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>		
接口		



芯线颜色:

BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色

停产产品 - 存档登录