

IFS212

电感式接近开关

IFK3004BBPKG/US-104



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 70

应用

特殊的性能	镀金触点；增长的感应距离
应用	工业应用/工厂自动化

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	700
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	4
实际感应距离 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...3.24
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	3...15



电感式接近开关

IFK3004BBPKG/US-104

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B

MTTF	[年]	1134
------	-----	------

包括嵌入式软件		否
---------	--	---

UL认证	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Hazardous voltage
	UL认证编号	A003
	文件数量UL	E174191

机械技术数据

重量	[g]	30
----	-----	----

外壳		螺纹结构
----	--	------

安装		齐平安装
----	--	------

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70
----	------	------------------

螺纹代号		M12 x 1
------	--	---------

原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
-----	--	--

显示器/操作件

显示	开关状态	4 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围		固定螺母: 2
------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





接口

