




停产产品 - 存档登录



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	200
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

IG5217



电感式接近开关

IG-3005-BPOG/15m

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 80
螺纹代号	M18 x 1
原材料	PBT


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	固定螺母: 2

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
电缆: 15 m, PVC; 3 x 0.5 mm²	

接口	
----	--



	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色