

IG9902




电感式接近开关

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

停产产品 - 存档登录

替代物: IG9202



产品特点

电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1

电气数据

工作电压	[V]	10..55 DC
防护等级		II
反相保护		有

输出


电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	700
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

IG9902



电感式接近开关

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2 EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
附件(附送)		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
电缆: 0.8 m, PUR		
接插件: 1 x M12		
		


IG9902

电感式接近开关

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR



接口



停产产品 - 存档登录

替代物: IG9202