




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	< 7
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80


II5142



电感式接近开关

IIA3015-BNOG/V4A/10m

外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸 [mm]		M30 x 1.5 / L = 81	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti); 感应面: PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
接口			



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色