




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
电气数据		
工作电压	[V]	18...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	125; (150 (...50 °C))
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距离	[mm]	0..8.1


# II5364



## 电感式接近开关

IIB3015-BPKG/MS/ 6m

精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
螺纹代号	M30 x 1.5
原材料	黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件	
显示	开关状态
	1 x LED, 黄色
附件	
附件( 附送 )	固定螺母: 2
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm <sup>2</sup>	
接口	



芯线颜色:

BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色

停产产品 - 存档登录