


IM5066



电感式接近开关
IMC4035-CPKG/US-100-DPA

停产产品 - 存档登录

替代产品: IM5134 或者 IM5136
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	35
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP

IM5066



电感式接近开关

IMC4035-CPKG/US-100-DPA

输出功能		NC+NO	
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		250	
开关频率DC [Hz]		100	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
监控范围			
感应距离 [mm]		35	
实际感应距离 Sr [mm]		35 ± 10 %	
工作距离 [mm]		0...28.3	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞 [Sr的百分比]		1...15	
开关点偏移 [Sr的百分比]		-10...10	
工作条件			
环境温度 [°C]		-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸 [mm]		40 x 40 x 66	
原材料		外壳: PPE; 感应面: PPE; 端盖: PPS; 夹子: PPS	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		安装支架: 1	
		内六角扳手: 1	
注释			
注释		有效区的5个位置可选	
包装单位		1 件	

IM5066



电感式接近开关

IMC4035-CPKG/US-100-DPA

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

