




停产产品 - 存档登录



- 1 安装孔 M4 加强的
- 2 感应面



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.5
最小的负载电流	[mA]	2
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲



IO5010



电感式接近开关

IOC2010-ARKG/6M/PUR/ FRONT

过载保护		有	
监控范围			
感应距离	[mm]	10	
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
感应面		前面	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42	
原材料		PBT	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 6 m, PUR; 2 x 0.5 mm²			
接口			



BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色