


KT5001

电容式触摸开关

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开
尺寸 [mm]	Ø 100 / L = 11
应用	
工作原理	动态
电气数据	
工作电压 [V]	12...30 DC
电流损耗 [mA]	30
防护等级	III

KT5001



电容式触摸开关

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
输出信号长度	[ms]	300
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67; IP 69K; (前面的)
认证/测试		
MTTF	[年]	391
机械技术数据		
重量	[g]	160
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 11
原材料		操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外壳: PC/ABS 黑色; 颜色环境: PC/ABS 绿色
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 红色
	操作	8 x LED, 绿色
附件		
附件(可选)		不同颜色的外圈
注释		
包装单位		1 件

KT5001




电容式触摸开关
KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

电气连接

电缆: 2 m, PUR

接口



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色