


MGS206

全金属磁性接近开关
MGK3070-APKG/AM/G/US



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	70; (指磁铁 M 4.0)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60
应用		
特殊的性能		镀金触点; 金属外壳
抗压强度	[bar]	100
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	70; (指磁铁 M 4.0)
磁灵敏度	[mT]	0.9
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...10

MGS206



全金属磁性接近开关
MGK3070-APKG/AM/G/US

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, Ri : 2Ohm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B
	DIN ISO 11452-2	100 V/m
MTTF	[年]	1370
机械技术数据		
重量	[g]	49.6
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PA; 固定螺母: 黄铜
金属外壳		有
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		



接口

