
MK5321

C型槽气缸开关

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 固定夹具

产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC;（符合cULus - Class 2标准）
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	30
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.8
传递速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1.5
重复精度	[mm]	< 0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85

MK5321


C型槽气缸开关

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR

外壳防护等级		IP 65; IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	3694	
UL认证		UL认证编号	C008
机械技术数据			
重量	[g]	12.3	
安装		齐平安装	
气缸型号		C型槽气缸	
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5	
原材料		外壳: PA; 固定夹具: 特种钢	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

电缆: 0.3 m, PUR

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的



接口

