


MK5328



C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



- 1 固定夹具
2 感应面



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
尺寸 [mm]	25.8 x 2.8 x 5

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间最大值 [ms]	30

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	5000
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

磁灵敏度 [mT]	2
传递速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

迟滞 [mm]	1
重复精度 [mm]	< 0.2

工作条件

环境温度 [°C]	-25...85
-----------	----------

MK5328



C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

外壳防护等级	IP 65; IP 67
--------	--------------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF [年]	2064	
UL认证	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	C008
	文件数量UL	E174191

机械技术数据

重量 [g]	12.2
安装	齐平安装
气缸型号	C型槽气缸
尺寸 [mm]	25.8 x 2.8 x 5
原材料	外壳: PA; 固定夹具: 特种钢
拧紧扭矩 [Nm]	< 0.24

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

电缆: 0.3 m, PUR

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的



MK5328



C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

接口

