


MK5351



C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	30
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2
传递速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1

MK5351



C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

重复精度	[mm]	< 0.2
------	------	-------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
------	------	----------

外壳防护等级		IP 65; IP 67
--------	--	--------------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B

机械技术数据

重量	[g]	21.7
----	-----	------

安装		齐平安装
----	--	------

气缸型号		C型槽气缸
------	--	-------

尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
----	------	------------------

原材料		外壳: PA; 固定夹具: 特种钢
-----	--	-------------------

拧紧扭矩	[Nm]	< 0.24
------	------	--------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

电缆: 0.3 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的





C型槽气缸开关

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

接口



- 1: 传感器 1
2: 传感器 2