




叉式光电传感器

OPU-FNKG/IO-LINK/AS

必需的mater port type		A	
处理周期最小值	[ms]	3.2	
支持的DeviceID	运行方式		DeviceID
	default		1103
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	709	
机械技术数据			
重量	[g]	75	
尺寸	[mm]	40 x 10 x 50	
叉式光电深度D	[mm]	25	
叉式光电宽度W	[mm]	20	
原材料	外壳：模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理；透镜：玻璃		
显示器/操作件			
显示	开关状态		1 x LED, 黄色
注释			
注释	按照cULus工作电压~电源级2"		
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件：1 x M8; 译码：A



接口

