




用于对IO-Link设备进行在线和离线参数设置的独立许可证  
moneo configure SA License

停产产品 - 存档登录

目前，单机版（SA）作为moneo configure free免费提供

# moneo|configure SA



应用	
应用	适合在单用户PC上独立运行
应用	IO-Link设备的设置和诊断
兼容性	兼容IO-Link Community的最新规范
设备管理	通过网络搜索或IP寻址轻松检测设备
	不受制造商限制的IODD管理
数据管理	集成的参数数据集管理
	当连接其他制造商的设备时自动下载IODD
	IODD在线搜索功能与IODD数据库关联
	集成式跨制造商IODD管理



用于对IO-Link设备进行在线和离线参数设置的独立许可证

moneo configure SA License

参数设定	ifm IO-Link设备的在线和离线参数设置
	IO-Link设备的跨制造商参数设置( IO-Link v1.1 )
	表示主站参数
	通过USB和以太网主站进行参数设置
	网络和点对点编程
用户界面	像浏览器应用一样的动态用户界面
	用于显示多个过程值的集成式操作台
	并行显示过程值和参数
软件/编程	
语言	德语; 英语; 法语; 意大利语; 西班牙语; 葡萄牙语; 中文; 日语; 韩语; 俄罗斯语
数据载体	下载
许可证类型	一次许可
许可等级	完整版本
系统条件	
最小值 CPU周期	2,3 GHz
CPU核心数量最小值	4
最小值 RAM	8 GB
硬盘内存最小值	1 GB
图形分辨率最小值	1920 x 1080 (Full HD)
所需设备接口	USB; LAN Adapter - RJ45
网卡	Ethernet 1 Gbit
网络协议	Ethernet TCP/IP
操作系统	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (仅处于Microsoft支持期限内的版本)
网页浏览器	Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 参见最新发布说明)
另外所需的软件	moneo software download
机械技术数据	
重量	[g] 0.001