

ST2604

流量监控器


SCR14ABAFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40099

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



| 产品特征    |       |            |
|---------|-------|------------|
| 输入和输出总数 |       | 数字输出数量：1   |
| 系统接口    |       | G 1/4 外螺纹  |
| 应用      |       |            |
| 介质      |       | 液体         |
| 介质温度    | [°C]  | -25...80   |
| 抗压强度    | [bar] | 30         |
| 电气数据    |       |            |
| 工作电压    | [V]   | 20...36 DC |
| 电流损耗    | [mA]  | < 45       |
| 反相保护    |       | 有          |
| 开机延迟时间  | [s]   | < 20       |
| 总的输入/输出 |       |            |
| 输入和输出总数 |       | 数字输出数量：1   |
| 输出      |       |            |
| 输出数量    |       | 1          |
| 输出信号    |       | 开关信号       |
| 电气设计    |       | PNP        |
| 数字输出数量  |       | 1          |

# ST2604



## 流量监控器

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

|                |               |                       |
|----------------|---------------|-----------------------|
| 输出功能           | 常开/常闭；（可设定参数） |                       |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]           | 2.5                   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]          | 400                   |
| 短路保护           |               | 有                     |
| 短路保护类型         |               | 脉冲                    |
| 过载保护           |               | 有                     |
| 测量/设定范围        |               |                       |
| 设定范围           | [cm/s]        | 3...300               |
| 最大灵敏度时的测量范围    | [cm/s]        | 3...60                |
| 精度/偏差          |               |                       |
| 介质温度变化率最大值     | [K/min]       | 15                    |
| 反应时间           |               |                       |
| 反应时间           | [s]           | 1...10                |
| 软件/编程          |               |                       |
| 开关点调整          |               | 电位计                   |
| 工作条件           |               |                       |
| 环境温度           | [°C]          | -20...80              |
| 外壳防护等级         |               | IP 67                 |
| 机械技术数据         |               |                       |
| 原材料            |               | PBT-GF20              |
| 材料(接液部件)       |               | 不锈钢(1.4305/303)       |
| 系统接口           |               | G 1/4 外螺纹             |
| 显示器/操作件        |               |                       |
| 显示             | 功能            | 11 x LED              |
| 附件             |               |                       |
| 供货范围           |               | 密封圈：2 x AMF 30<br>螺丝刀 |
| 注释             |               |                       |
| 包装单位           |               | 1 件                   |
| 电气连接           |               |                       |

接插件：1 x M12；译码：A





# ST2604



流量监控器  
SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

## 接口



芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色