




IO-Link主站入门套件 - Cube UGT594 - 超声波漫反射光电开关

UGT STARTER KIT IO-LINK

停产产品 - 存档登录

每个客户只允许订购该产品一次



机械技术数据	
重量	[g] 888.8
附件	
供货范围	IO-Link主机StandardLine, PROFINET, AL1100
	电源, 230 V / 24 V (M12)
	以太网电缆 M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	连接电缆 M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	漫反射超声波传感器, UGT594
注释	
注释	如果您想了解更多的信息, 请您参阅上列元件的技术资料和操作使用说明书。
说明	每个客户只允许订购该产品一次
包装单位	1 件