




AS-Interface sada pro automatizaci pro pneumatické
čtvrtotáčkové pohony

Added Value package AS-i T5



- 1 Připojení T5
- 2 cílový puk rozpěrka šrouby
- 3 ventil s magnetickým pohonem
- 4 Kabel pro elektromagnetický ventil
- 5 Konektor pro posunutí izolace FC

Vlastnosti výrobku		
Výstupní funkce		PNP
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Elektrická data		
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	160
Provozní napětí AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("třída napájení 2" podle cULus)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Výstupy		
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		PNP
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
AS-i profil		S-7.A.E



AS-Interface sada pro automatizaci pro pneumatické čtvrtotáčkové pohony

Added Value package AS-i T5

AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E

Mechanická data

Hmotnost	[g]	867
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	20

Příslušenství

Dodané položky	Dvojitý senzor na zpětnou vazbu od aktuátoru: 1, AC2316
	Cílové puky: 1, E12517
	rozpěrka: 1, E12526
	ventil s magnetickým pohonem: 1, Bürkert 428623
	Tlumič zvuku: 2, 780780N
	Kabelové provedení: 1, E10844
	Odbočka z plochého kabelu: 1, E75471

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Elektrické připojení - zástrčka




Připojení

Připojení

1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrické připojení - zásuvka



Výstupy

3	Externí napětí -
4	Spínací výstup 1 +